

PRYOR

Sada vyrážeců písmen, 27dílná Normální písmo A – Z, &, Výška písma: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	085430 10
GTIN	5022044005181
Třída artiklu	08W

Popis

Provedení:

Z houževnaté oceli s obzvláště přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

Vysoce výkonné přesné razidlo, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

Normální písmo; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

Použití:

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm²**.

Náhradní díl:

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

Upozornění:

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

Technický popis

Výška písma	10 mm
Celková délka	89 mm

Tloušťka stopky	14,3
Druh produktu	Ruční razidlo

Příslušenství

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/T mm	085431 10/T
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/V mm	085431 10/V
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/L mm	085431 10/L
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/S mm	085431 10/S
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/R mm	085431 10/R
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/Z mm	085431 10/Z
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/U mm	085431 10/U
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/I mm	085431 10/I
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/B mm	085431 10/B
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/W mm	085431 10/W
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/N mm	085431 10/N
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/X mm	085431 10/X
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/G mm	085431 10/G
Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/F mm	085431 10/F

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/J mm	085431 10/J
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/O mm	085431 10/O
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/P mm	085431 10/P
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/E mm	085431 10/E
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/D mm	085431 10/D
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/H mm	085431 10/H
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/A mm	085431 10/A
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/Y mm	085431 10/Y
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/M mm	085431 10/M
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/C mm	085431 10/C
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/& mm	085431 10/&
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/Q mm	085431 10/Q
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 10/K mm	085431 10/K