

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 11×D, Systém / Ø stopky: DM/40****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 264934 DM/40 |
| GTIN | 4062406231361 |
| Třída artiklu | 29E |

Popis**Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Celková délka L: 528 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 196 mm

Doporučená délka upínání: 160 mm

Sada montážních šroubů: 269026 3

Technický popis

| | |
|--|----------|
| Rozsah, který nelze upnout S | 196 mm |
| Doporučená délka upínání | 160 mm |
| Systém | DM |
| Sada montážních šroubů | 269026 3 |
| Vysoký tlak spojovací hadice | 269207 |
| Konektor pro přípojku chladicího média | 269208 |
| Celková délka L | 528 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy | 264838; 264839 |
| Řada | Master Mute |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 11×D |
| Kmitání | tlumené |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Základní korpus vyvrtávací tyče |

Příslušenství

| | |
|--------------------------------|----------|
| Sada upevňovacích šroubů Typ 2 | 269026 2 |
|--------------------------------|----------|