

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 8xD, Systém / Ø stopky: QC/20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264890 QC/20
GTIN	4062406231170
Třída artiklu	29E

Popis**Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Celková délka L: 200 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 84 mm

Doporučená délka upínání: 80 mm

Sada montážních šroubů: 269026 1

Technický popis

Doporučená délka upínání	80 mm
Systém	QC
Rozsah, který nelze upnout S	84 mm
Sada montážních šroubů	269026 1
Konektor pro přípojku chladicího média	269208
Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Celková délka L	200 mm

Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy	264834; 264835
Řada	Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů Typ 1	269026 1
--------------------------------	----------