

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 8xD, Systém / Ø stopky: DM/50****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264930 DM/50
GTIN	4062406231347
Třída artiklu	29E

Popis**Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladicího média.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Celková délka L: 518 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 5 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 179 mm

Doporučená délka upínání: 200 mm

Sada montážních šroubů: 269026 3

Technický popis

Rozsah, který nelze upnout S	179 mm
Středové přesazení H základního korpusu	5 mm
Doporučená délka upínání	200 mm
Systém	DM
Sada montážních šroubů	269026 3
Konektor pro přípojku chladicího média	269208
Vysoký tlak spojovací hadice	269207

Celková délka L	518 mm
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy	264838; 264839
Řada	Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů Typ 2	269026 2
--------------------------------	----------