

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 11×D, Systém / Ø stopky: DM/60****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264934 DM/60
GTIN	4062406231385
Třída artiklu	29E

Popis**Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladiwa.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Celková délka L: 808 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 10 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 309 mm

Doporučená délka upínání: 240 mm

Sada montážních šroubů: 269026 3

Technický popis

Středové přesazení H základního korpusu	10 mm
Systém	DM
Rozsah, který nelze upnout S	309 mm
Doporučená délka upínání	240 mm
Sada montážních šroubů	269026 3
Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Konektor pro přípojku chladicího média	269208

Celková délka L	808 mm
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy	264838; 264839
Řada	Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do	11×D
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů Typ 2	269026 2
--------------------------------	----------