

**Garant****Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 8xD, Systém / Ø stopky: QC/32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264890 QC/32
GTIN	4062406231194
Třída artiklu	29E

**Popis****Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Celková délka L: 320 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 6 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 124 mm

Doporučená délka upínání: 128 mm

Sada montážních šroubů: 269026 1

**Technický popis**

Středové přesazení H základního korpusu	6 mm
Rozsah, který nelze upnout S	124 mm
Systém	QC
Doporučená délka upínání	128 mm
Sada montážních šroubů	269026 1
Konektor pro přípojku chladicího média	269208
Vysoký tlak spojovací hadice	269207

Celková délka L	320 mm
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy	264834; 264835
Řada	Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do	8×D
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

---

## Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů Typ 1	269026 1
--------------------------------	----------