

**Garant****Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 8xD, Systém / Ø stopky: DM/60****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 264930 DM/60  |
| GTIN           | 4062406231354 |
| Třída artiklu  | 29E           |

**Popis****Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladicího média.

**Upozornění:**

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: DM

Celková délka L: 628 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 10 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 230 mm

Doporučená délka upínání: 240 mm

Sada montážních šroubů: 269026 3

**Technický popis**

|   |          |
|---|----------|
| Doporučená délka upínání                | 240 mm   |
| Středové přesazení H základního korpusu | 10 mm    |
| Systém                                  | DM       |
| Rozsah, který nelze upnout S            | 230 mm   |
| Sada montážních šroubů                  | 269026 3 |
| Vysoký tlak spojovací hadice            | 269207   |
| Konektor pro přípojku chladicího média  | 269208   |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Celková délka L                  | 628 mm                          |
| Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy  | 264838; 264839                  |
| Řada                             | Master Mute                     |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D                             |
| Kmitání                          | tlumené                         |
| Vnitřní chlazení                 | ano                             |
| Druh produktu                    | Základní korpus vyvrtávací tyče |

---

## Příslušenství

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Sada upevňovacích šroubů Typ 2 | 269026 2 |
|--------------------------------|----------|