

Garant**Stopka vyvrtávací tyče GARANT Master Mute tlumící kmitání, 11×D, Systém / Ø stopky: QC/25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264894 QC/25
GTIN	4062406231316
Třída artiklu	29E

Popis**Rozsah dodávky:**

Redukční adaptér pro připojení chladiva.

Upozornění:

Neupínat na část označenou písmenem S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ stopky} + H + \text{středové přesazení } L_3 \text{ řezné hlavy.}$

Komfortní orientace vyvrtávací tyče pomocí nosné hlavy č. 265001.

Vnitřní chlazení: ano

Systém: QC

Celková délka L: 330 mm

Středové přesazení H základního korpusu: 2,5 mm

Rozsah, který nelze upnout S: 125 mm

Doporučená délka upínání: 100 mm

Sada montážních šroubů: 269026 1

Technický popis

Rozsah, který nelze upnout S	125 mm
Doporučená délka upínání	100 mm
Středové přesazení H základního korpusu	2,5 mm
Systém	QC
Sada montážních šroubů	269026 1
Vysoký tlak spojovací hadice	269207
Konektor pro přípojku chladicího média	269208

Celková délka L	330 mm
Vhodné výměnné vyvrtávací hlavy	264834; 264835
Řada	Master Mute
Hloubka vnitřního soustružení do	11×D
Kmitání	tlumené
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů Typ 1	269026 1
--------------------------------	----------