

Garant**Základní držák eco, Výška stopky h: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273893 20
GTIN	4062406352042
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínací GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický popis

Výška stopky h	20 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	78 mm
Vnitřní chlazení	ano
Pro výšku planžety h_5	26 mm
Upínka	279840 2
Upínací šroub	279815 14
Druh produktu	Základní držák

Příslušenství

Upínací šroub Typ 14	279815 14
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500