

Garant**Základní držák eco, Výška stopky h: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	273894 25
GTIN	4062406352073
Třída artiklu	21W

Popis**Upozornění:**

Prívod chladicího média možný pouze ve spojení s upínači GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Technický popis

Výška stopky h	25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Vnitřní chlazení	ano
Pro výšku planžety h_5	32 mm
Upínka	279840 2
Upínací šroub	279815 14
Druh produktu	Základní držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX15

674248 TX15

Upínací šroub Typ 14

279815 14

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500