

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: GL/10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264830 GL/10
GTIN	4062406231439
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264866, 264870 a 264874.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: GL

Rozhraní: 16 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SCLCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: CC.. 0602..

Úhel nastavení: 95 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 20 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 11 mm

**Technický popis**

Celková délka L	15,4 mm
-----------------	---------

Úhel nastavení	95 stupeň
Řada	Master Mute
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SCLCR
Středové přesazení L <sub>3</sub>	11 mm
Rozhraní	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 38
System	GL
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	20 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 38	269028 38
---	-----------