

Garant**Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, pravý, Systém / velikost destičky: GL/11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264830 GL/11
GTIN	4062406231446
Třída artiklu	29D

Popis**Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264866, 264870 a 264874.

Upozornění:

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: GL

Rozhraní: 16 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDUCR

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání D_{min} : 20 mm

Středové přesazení L_3 : 11 mm

Technický popis

Celková délka L	16 mm
-----------------	-------

Ø minimálního předvrtání D_{\min}	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 38
System	GL
Středové přesazení L_3	11 mm
Rozhraní	16 mm
Řada	Master Mute
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDUCR
Úhel nastavení	93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 38	269028 38
---	-----------