

**Garant****Výměnná vyvrtávací hlava GARANT Master Mute, levá, Systém / velikost destičky: GL/11****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	264831 GL/11
GTIN	4062406231484
Třída artiklu	29D

**Popis****Vhodné pro:**

Stopky vyvrtávacích tyčí č. 264866, 264870 a 264874.

**Upozornění:**

Lze kombinovat všechny výměnné vyvrtávací hlavy se všemi délkami stopek vyvrtávacích tyčí v rámci stejného systému (GL, QC, DM).

Vnitřní chlazení: ano

Systém: GL

Rozhraní: 16 mm

ISO kód vyměnitelné řezné hlavy: SDUCL

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DC.. 0702..

Úhel nastavení: 93 stupeň

Ø minimálního předvrtání  $D_{min}$ : 20 mm

Středové přesazení  $L_3$ : 11 mm

**Technický popis**

Středové přesazení $L_3$	11 mm
--------------------------	-------

Rozhraní	16 mm
Úhel nastavení	93 stupeň
Systém	GL
Řada	Master Mute
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 0702..
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy	SDUCL
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	20 mm
Celková délka L	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	269028 38
Způsob použití	levá
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací hlava

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 38	269028 38
---------------------------------------------	-----------