

Garant**Kompaktní upínač, Vyložení A: 47mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370143 47
GTIN	4062406233136
Třída artiklu	31K

Popis**Výhoda:**

- **Kompaktní konstrukce, odpuzující nečistoty a třísky.**
- **Výšková stupnice umožňuje rychlé přednastavení výšky upnutí.**
- **Tlakový člen je namontovaný tak, že ho nelze ztratit. Adaptéry tlakového členu se upevňují magnetickou vložkou.**
- **Díky upínacímu rameni možná jednoduchá montáž.**

Materiál:

Plášť a přítlačné rameno ze zušlechtěné oceli.

Rozsah dodávky:

Kompaktní upínač, drážkový kámen pro šířku 14 mm a šroub M12.

Zvláštní příslušenství:

Sada tlakových členů č. 370148.

Technický popis

Upínací výška S	0 - 90 mm
Vyložení A	47 mm
Délka L	95 mm

Šířka B	40 mm
Výška H	81 mm
Maximální utahovací moment	105 Nm
Maximální upínací síla	16 kN
Pro závity M	M12
Druh produktu	Kompaktní upínače

Příslušenství

Výškový podstavec pro kompaktní upínač Výška H 80 mm	370146 80
Sada tlakových členů 3dílná Typ 3	370148 3