

**Garant****Kompaktní upínač, Vyložení A: 67mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	370143 67
GTIN	4062406233143
Třída artiklu	31K

**Popis****Výhoda:**

- **Kompaktní konstrukce, odpuzující nečistoty a třísky.**
- **Výšková stupnice umožňuje rychlé přednastavení výšky upnutí.**
- **Tlakový člen je namontovaný tak, že ho nelze ztratit. Adaptéry tlakového členu se upevňují magnetickou vložkou.**
- **Díky upínacímu rameni možná jednoduchá montáž.**

**Materiál:**

Plášť a přitlačné rameno ze zušlechtěné oceli.

**Rozsah dodávky:**

Kompaktní upínač, drážkový kámen pro šířku 14 mm a šroub M12.

**Zvláštní příslušenství:**

Sada tlakových členů č. 370148.

**Technický popis**

Maximální utahovací moment	105 Nm
Vyložení A	67 mm
Maximální upínací síla	12 kN

Délka L	95 mm
Šířka B	40 mm
Výška H	81 mm
Upínací výška S	0 - 100 mm
Pro závity M	M12
Druh produktu	Kompaktní upínače

## Příslušenství

Sada tlakových členů 3dílná Typ 3	370148 3
Výškový podstavec pro kompaktní upínač Výška H 80 mm	370146 80