



Pneumatická vrtačka, Typ: D2116RQ



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079051 D2116RQ
GTIN	7322590044060
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak **6,3 barů** a uvedený vnitřní Ø hadice. Výkonná řada vrtaček s velmi klidným chodem ve tvaru pistole s výkonem při vrtání až do 13 mm do oceli. Odvádění vzduchu rukojetí zabraňuje víření třísek z vrtání. S rychloupínacím sklíčidlem. S ovládacím ventilem pro **pravý/levý chod** (použití jako šroubovák nebo závitník).

Rozsah dodávky:

S rychloupínacím sklíčidlem.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

Technický popis

Maximální spotřeba vzduchu	600 l/min
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Hmotnost	1 kg
Odevzdaný výkon	250 W
Pracovní hluk	82 dB(A)
Maximální počet otáček	0 - 2400 min ⁻¹
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 10 mm

Označení výrobce	D2116RQ
Délka	211 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Vrtačka