

HOLEX**Závitová očka 6g, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140330 M12
GTIN	4062406233228
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,75 mm

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 14 mm

Technický popis

Rozměr závitu	M12
Výška	14 mm
Stoupání	1,75 mm
Vnější Ø	38 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		