

**HOLEX****Závitová očka 6g, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140330 M5
GTIN	4062406233181
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 0,8 mm

Vnější Ø: 20 mm

Výška: 7 mm

**Technický popis**

Rozměr závitu	M5
Stoupání	0,8 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Vnější Ø	20 mm
Výška	7 mm

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		