



Závitová očka 6g, M: M22



Údaje o objednávce

Artikové číslo	140330 M22
GTIN	4062406233273
Třída artiklu	12K

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. $\geq M3$ s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 2,5 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 22 mm

Technický popis

Toleranční třída	DIN 13 6g
Stoupání	2,5 mm
Rozměr závitů	M22
Výška	22 mm
Vnější Ø	55 mm

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		