

HOLEX**Závětová očka HSS, MF: 22X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo 141070 22X1,5

GTIN 4062406233549

Třída artiklu 12K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar; s oboustranným utvářečem třísky.

Náběh 1 3/4 závitů.

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 55 mm

Výška: 16 mm

Technický popis

Rozměr závitů M22x1,5

Toleranční třída DIN 13 6g

Vnější Ø 55 mm

Stoupání 1,5 mm

Výška 16 mm

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		