

**HOLEX****Závitová očka HSS-E, MF: 16X1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141075 16X1
GTIN	4062406233761
Třída artiklu	12K

**Popis****Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; **s oboustranným utvářečem třísky.****Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1 mm

Vnější Ø: 45 mm

Výška: 14 mm

**Technický popis**

Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	14 mm
Rozměr závitů	M16x1
Vnější Ø	45 mm
Stoupání	1 mm

Druh závitů	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		