

**HOLEX****Závitová očka, M: M30****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 140460 M30    |
| GTIN           | 4062406233457 |
| Třída artiklu  | 12K           |

**Popis****Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar.  $\geq$  M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný;** úhel čela cca 15°.

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 3,5 mm

Vnější Ø: 65 mm

Výška: 25 mm

**Technický popis**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Vnější Ø         | 65 mm     |
| Rozměr závitů    | M30       |
| Stoupání         | 3,5 mm    |
| Výška            | 25 mm     |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Druh závitu    | M             |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň     |
| Řezný materiál | HSS E         |
| Norma          | EN 22568      |
| Směr řezu      | pravý         |
| Druh produktu  | Závitová očka |

### Údaje o uživateli

|                               | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 900 N/mm               | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm              | omezené použití |                |         |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný          |                |         |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | omezené použití |                |         |
| Olej                          | vhodný          |                |         |
| suché                         | omezené použití |                |         |