

HOLEX**Závitová očka 6g, M: M30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	140330 M30
GTIN	4062406233303
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**

Uzavřený naříznutý tvar. \geq M3 s **oboustranným utvářečem třísky** pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. **Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 3,5 mm

Vnější Ø: 65 mm

Výška: 25 mm

Technický popis

Rozměr závitů	M30
Výška	25 mm
Stoupání	3,5 mm
Vnější Ø	65 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g

Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		