



Závitová očka HSS-E, MF: 20X1,5



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 141075 20X1,5 |
| GTIN | 4062406233792 |
| Třída artiklu | 12K |

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky**.

Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitridovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 45 mm

Výška: 14 mm

Technický popis

| | |
|------------------|-----------|
| Výška | 14 mm |
| Vnější Ø | 45 mm |
| Toleranční třída | DIN 13 6g |
| Rozměr závitů | M20x1,5 |
| Stoupání | 1,5 mm |

| | |
|----------------|---------------|
| Druh závitu | MF |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Řezný materiál | HSS E |
| Norma | EN 22568 |
| Směr řezu | pravý |
| Druh produktu | Závitová očka |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | omezené použití | | |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |