

HOLEX**Závitová očka HSS, MF: 18X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141070 18X1,5
GTIN	4062406233525
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky**.**Náběh 1 3/4 závitů.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Stoupání: 1,5 mm

Vnější Ø: 45 mm

Výška: 14 mm

Technický popis

Stoupání	1,5 mm
Vnější Ø	45 mm
Výška	14 mm
Rozměr závitů	M18x1,5
Toleranční třída	DIN 13 6g

Druh závitu	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		