

HOLEX**Závitová očka HSS-E, MF: 12X1,25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	141075 12X1,25
GTIN	4062406233723
Třída artiklu	12K

Popis**Provedení:**Uzavřený naříznutý tvar; s **oboustranným utvářečem třísky**.**Náběh 2 závitů. Lapovaný a nitrídovaný, úhel čela cca 15°. Pro velmi pevné a nerezové oceli.**

Směr řezu: pravý

Toleranční třída: DIN 13 6g

Vnější Ø: 38 mm

Výška: 10 mm

Technický popis

Vnější Ø	38 mm
Toleranční třída	DIN 13 6g
Výška	10 mm
Druh závitů	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E

Norma	EN 22568
Směr řezu	pravý
Druh produktu	Závitová očka

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný		
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití		
Olej	vhodný		
suché	omezené použití		