

FLEX**Leštička, Typ: PE14-118****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077771 PE14-118
GTIN	4030293166806
Třída artiklu	03S

Popis**Provedení:**

- **Mikroprocesorová elektronika: Plynulá předvolba otáček, konstantní udržování otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, blokování opakovaného rozběhu a monitorování teploty.**
- **Silný motor 1 400 Watt s výkonným ventilátorem pro optimální chlazení.**
- **Plochá hlava převodovky snižuje vzdálenost od povrchu. To umožňuje bezpečné vedení stroje v každé poloze.**
- **Kryt rukojeti: Ergonomicky tvarovaný se SoftGrip.**
- **Plynový spínač pro pomalý a citlivý start (startovací otáčky ve stupni 1 (250/min)) a aretace pro trvalý chod.**
- **Optimalizované vedení vzduchu pro nejlepší možné chlazení motoru a převodovky. Bez rušivého odváděného vzduchu pro uživatele.**
- **S pogumovanou odkládací plochou pro bezpečné odložení.**

Použití:

Speciálně pro obrábění velkých, vodorovných a svislých ploch. Pro oblasti automobilovém průmyslu, námořnictví a letectví. Leští s extrémně nízkými otáčkami a vysokým krouticím momentem např. pro povrchy citlivé na teplo.

Technický popis

Označení výrobce	PE 14-1 180
------------------	-------------

Hmotnost	2,3 kg
Příkon	1400 W
Rozsah otáček	250 - 1380 min ⁻¹
Šířka	117 mm
Délka kabelu	4 m
Upínač nástroje	M 14
Délka	405 mm
Maximální Ø leštícího nástroje	250 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Lesticka