

Garant**Akumulátorový LED zářič, Typ: 2000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081444 2000
GTIN	4062406232887
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

Akumulátorový LED zářič s robustním hliníkovým pouzdem pro každodenní použití v drsném prostředí.

- **Vysoce výkonné moduly COB LED.**
- **Možnost tlumení v 5 stupních od 10 - 100 %.**
- **Praktická kontrola stavu baterie díky indikaci LED přímo na svítelně.**
- **Patka s integrovaným otvorem 10 mm, k montáži na obvyklých statech.**

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu USB a síťového napáječe.

Technický popis

Zóna ATEX	žádná
Typ akumulátoru	Li-Ion

Ochranná třída IP	IP 67
Napětí akumulátorů	7,3 V
Doba svícení	2 - 20 h
Osvětlovací těleso	Modul LED
Celková výška	163 mm
Celková délka	163 mm
Celková šířka	63 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů	1
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Hmotnost	790 g
Světelný tok	200 - 2000 lm
Druh produktu	Zářič

Příslušenství

Náhradní díly akumulátorové svítilny Typ 3	081434 3
Náhradní díly akumulátorové svítilny Typ 4	081434 4
Akumulátor Li-Ion Kapacita akumulátoru 4000 mAh	081431 4000
USB nabíječka Typ CABLE	081455 CABLE
USB nabíječka Typ CHARGER	081455 CHARGER
Náhradní čočka s těsněním Typ 1	081454 1