

**Garant****Akumulátorový LED zářič, Typ: 3000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081445 3000
GTIN	4062406232894
Třída artiklu	01A

**Popis****Provedení:**

Akumulátorový LED zářič s robustním hliníkovým pouzdem pro každodenní použití v drsném prostředí.

- **Vysoce výkonné moduly COB LED.**
- **Možnost tlumení v 5 stupních od 10 - 100 %.**
- **Praktická kontrola stavu baterie díky indikaci LED přímo na svítelně.**
- **Patka s integrovaným otvorem 10 mm, k montáži na obvyklých stativech.**

Možnost flexibilního použití. Možné akumulátorové a síťové napájení.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně nabíječky.

**Technický popis**

Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Hmotnost	1720 g
Kapacita akumulátoru	4,4 Ah
Celková délka	234 mm
Doba svícení	1 - 14 h
Celková výška	233 mm
Světelný tok	400 - 4000 lm
Počet obsažených akumulátorů	1
Osvětlovací těleso	Modul LED
Ochranná třída IP	IP 67
Celková šířka	88 mm
Napětí akumulátorů	11,1 V
Zóna ATEX	žádná
Druh produktu	Záříč

## Příslušenství

Náhradní díly akumulátorové svítilny Typ 7	081434 7
Náhradní díly akumulátorové svítilny Typ 5	081434 5
Nabíječka Typ CHARGER	081456 CHARGER
Akumulátor Li-Ion Kapacita akumulátoru 4400 mAh	081431 4400
Náhradní čočka s těsněním Typ 2	081454 2
Náhradní díly akumulátorové svítilny Typ 6	081434 6