

**Garant****Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: 200****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081441 200
GTIN	4062406232900
Třída artiklu	01A

**Popis****Provedení:**

Akumulátorová LED pracovní svítilna s úzkou, robustní konstrukcí s mnohostrannými možnostmi použití. Praktická kontrola stavu baterie díky indikaci LED přímo na svítilně.

- **Možnost tlumení hlavního světla plynule v rozmezí 10 - 100 %.**
- **Integrovaná funkce bodového světla.**
- **Flexibilní použití díky magnetické noze otočné o 180° a sklopným a otočným závěsným hákům.**

**Funkce:**

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně nabíjecího kabelu USB-C a síťového napáječe.

**Upozornění:**

K montáži na děrované stěny Easyfix přio objednejte základní desku 955820 vel. 2.

**Technický popis**

Celková délka	200 mm
---------------	--------

Počet obsažených akumulátorů	1
Hmotnost	157 g
Světelný tok	20 - 200 lm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Ochranná třída IP	IP 65
Napětí akumulátorů	3,7 V
Zóna ATEX	žádná
Celková šířka	39 mm
Kapacita akumulátoru	1,2 Ah
Doba svícení	2 - 20 h
Osvětlovací těleso	Modul LED
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Pracovní svítilna

## Příslušenství

USB nabíječka Typ CABLE	081432 CABLE
Náhradní díly akumulátorové svítilny Typ 1	081434 1
Akumulátor Li-Ion Kapacita akumulátoru 1200 mAh	081431 1200
USB nabíječka Typ CHARGER	081432 CHARGER