

Garant**Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: 500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	081442 500
GTIN	4062406236113
Třída artiklu	01A

Popis**Provedení:**

Akumulátorová LED pracovní svítilna s úzkou, robustní konstrukcí s mnohostrannými možnostmi použití. Praktická kontrola stavu baterie díky indikaci LED přímo na svítelně.

- **Možnost tlumení hlavního světla plynule v rozmezí 10 - 100 %.**
- **Integrovaná funkce bodového světla.**
- **Flexibilní použití díky magnetické noze otočné o 180° a sklopným a otočným závěsným hákům.**

Nabíjecí stanice kompatibilní se systémem GARANT easyFix. Snadné nabíjení a kdykoliv k použití.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíjecího kabelu USB-C a síťového napáječe.

Upozornění:

K montáži na děrované stěny Easyfix přioobjednejte základní desku 955820 vel. 2.

Technický popis

Ochranná třída IP	IP 65
Osvětlovací těleso	Modul LED
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Celková šířka	47 mm
Napětí akumulátorů	3,7 V
Světelný tok	50 - 500 lm
Doba svícení	2 - 20 h
Kapacita akumulátoru	3 Ah
Hmotnost	257 g
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Celková délka	230 mm
Zóna ATEX	žádná
Druh produktu	Pracovní svítilna

Příslušenství

USB nabíječka Typ CABLE	081432 CABLE
Akumulátor Li-Ion Kapacita akumulátoru 3000 mAh	081431 3000
USB nabíječka Typ CHARGER	081432 CHARGER
Náhradní díly akumulátorové svítilny Typ 2	081434 2
Nabíječka Easy Fix Typ 500	081453 500