

HOLEX**Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami a pevným vřetenem,
Rozsah měření: 50-75mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	423005 50-75
GTIN	4062406237776
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s pevným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Technický popis

Rovnoběžnost měřících ploch	5 μ m
\varnothing měřicího talířku	19,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B2
Kalibrování	B1
Kalibrování	B2
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
\varnothing vřetene	8 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm

Rozsah měření	50 - 75 mm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm	421100 50
--	-----------