



Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami a pevným vřetenem, Rozsah měření: 75-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	423005 75-100
GTIN	4062406237783
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s pevným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Technický popis

Rozlišení	0,01 mm
Ø měřicího talířku	19,5 mm
Kalibrování	B1
Kalibrování	B2
Kalibrování	B2
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	75 - 100 mm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch	5 μm

Ø vřetene	8 mm
Odchylka měření E MPE	±6 μm
Norma	Výrobní norma
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/423005-75-100>