



Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 0-25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	420430 0-25
GTIN	4062406237509
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Rozsah měření	0 - 25 mm
Kalibrování	B1
Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	20,5 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Norma	DIN 863
Řehťáčka u mikrometru	ano
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100
Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měrky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25