



Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 25-50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	420430 25-50
GTIN	4062406237714
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Kalibrování	B2
Rozsah měření	25 - 50 mm
Ø měřicího válce	20,5 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Norma	DIN 863
Řehačka u mikrometru	ano
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
--	-----------