



Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 50-75mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	420430 50-75
GTIN	4062406237721
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehačkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Kalibrování	B2
Ø měřicího válce	20,5 mm
Odečet	0,01 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Rozsah měření	50 - 75 mm
Norma	DIN 863
Řehačka u mikrometru	ano
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 50 mm	421100 50
--	-----------