



Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 75-100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	420430 75-100
GTIN	4062406237738
Třída artiklu	42B

Popis

Provedení:

Nejjemněji lapované měřicí plochy s TK. Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehťáčkou a izolační ochranou rukou. Měřicí válec protireflexně chromovaný. S čistě gravírovanými, černě vyplněnými dílky a číslicemi.

S kombinovanou jemnou ráčnou pro ovládání jednou rukou a ovládání v držáku.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Rozsah měření	75 - 100 mm
Kalibrování	B2
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	20,5 mm
Ø vřetene	6,5 mm
Norma	DIN 863
Řehťáčka u mikrometru	ano
Měřicí technika	analogové

Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100
Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měrky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 75 mm	421100 75
--	-----------