

HOLEX**Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami a pevným vřetenem,
Rozsah měření: 0-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s pevným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měrky.

Technický popis

Ø měřicího talířku	19,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozlišení	0,01 mm
Kalibrování	B1
Ø vřetene	8 mm
Rozsah měření	0 - 25 mm
Rovnoběžnost měřicích ploch	5 µm
Stoupání vřetena	0,5 mm
Norma	DIN 863

Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrování Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 25 mm	022000 25
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr bez nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022010 100