

HOLEX**Třmenový mikrometr s talířovými měřicími plochami a pevným vřetenem,
Rozsah měření: 25-50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Třída artiklu	42B

Popis**Provedení:**

S velkoplošnými, kalenými měřicími talířky. Kovaný a lakovaný třmen.
Provedení s pevným vřetenem.

Použití:

Pro měření roztečí zubů čelních a šnekových ozubení od modulu 0,8.

Rozsah dodávky:

Od vel. 25–50, včetně 1 nastavovací měřky.

Technický popis

Rovnoběžnost měřicích ploch	5 µm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Kalibrování	B1
Kalibrování	B2
Kalibrování	B2
Ø měřicího talířku	19,5 mm
Rozlišení	0,01 mm
Ø vřetene	8 mm
Rozsah měření	25 - 50 mm

Stoupání vřetena	0,5 mm
Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

Služby

Kalibrace Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022040 100
Kalibrace DAkkS Třmenový mikrometr včetně nastavovací měřky Maximální rozsah měření 100 mm	022050 100

Příslušenství

Nastavovací rozměr Celková délka 25 mm	421100 25
--	-----------