

**Garant****Držák na tvrdokovové vložky  $\varnothing d = 6 \text{ mm}$ ,  $\varnothing DS: 20\text{mm}$** 

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	274100 20
GTIN	4062406239138
Třída artiklu	21U

## Popis

### Provedení:

S vnitřním chlazením a nastavovacím šroubem pro polohování nástrojů.

## Technický popis

Upínací šroub	279815 15
Nastavovací šroub	279815 16
Průměr odseku $\varnothing D_1$	20 mm
Délka odseku $L_1$	19 mm
Celková délka L	88 mm
Vnitřní chlazení	ano
$\varnothing$ stopky $D_s$	16 mm
Druh produktu	Soustružnický držák