

Garant**Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé, Celková délka: 250mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	706001 250
GTIN	4062406238988
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Průchozí kloub s ochranou proti úrazům následkem zhmoždění. **Možnost jemného nastavení zářezů** stiskem pružícího tlačítka, které také umožňuje rychlé nastavení přímo na obrobku. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné. Navíc protiběžné ozubení v zadní části čelisti pro agresivní uchopení. Povrch manganově fosfátovaný, leštěné čelisti. Ergonomicky vytvarovaná ramena s neklouzavým plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Rozsah upnutí pro 6hran	46 mm
Celková délka	250 mm
Počet zářezů jemné nastavení	25
Rozsah upnutí pro trubky	2 palec
Povrch	manganově fosfátované, čelisti leštěné
Norma	DIN ISO 8976
Provedení čelistí	vroubkované ozubené čelisti
Materiál	Chromvanadiová ocel

Nejiskřící	ne
Brzdy rychloposuvu	ano
Možnost jemného nastavení v rastru	ano
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště