

**Garant****Siko kleště s jemným nastavením zářezů, černé, Celková délka: 180mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	706001 180
GTIN	4062406238971
Třída artiklu	71B

## Popis

### Provedení:

Průchozí kloub s ochranou proti úrazům následkem zhmoždění. **Možnost jemného nastavení zářezů** stiskem pružícího tlačítka, které také umožňuje rychlé nastavení přímo na obrobku. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné. Navíc protiběžné ozubení v zadní části čelisti pro agresivní uchopení. Povrch manganově fosfátovaný, leštěné čelisti. Ergonomicky vytvarovaná ramena s neklouzavým plastovým potahem.

### Norma:

**DIN ISO 8976**

### Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

## Technický popis

Rozsah upnutí pro trubky	1.1/2 palec
Celková délka	180 mm
Rozsah upnutí pro 6hran	36 mm
Počet zářezů jemné nastavení	19
Povrch	manganově fosfátované, čelisti leštěné
Norma	DIN ISO 8976
Provedení čelistí	vroubkované ozubené čelisti
Materiál	Chromvanadiová ocel

Nejiskřící	ne
Brzdy rychloposuvu	ano
Možnost jemného nastavení v rastru	ano
Samosvornost	ano
Ochrana proti úrazům	ano
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště