

**Garant****Sada kleští na elektroniku 4dílná, Počet kleští: 4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	700161 4
GTIN	4062406239213
Třída artiklu	71A

**Popis****Provedení:**

Přesně vyražené, obě části kleští jsou přesně spojeny pečlivě opracovanými otvory a broušenými plochami. Řezací kleště mají lehce stříhavý řez. S otevírací pružinou pro jednoduchou manipulaci.

**2složkové rukojeti** z odvodivého plastu. **Vhodné dle ESD.**

**Materiál:**

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s antireflexní fosfátovanou vrstvou.

**Rozsah dodávky:**

1 stranové štípací kleště pro elektroniku č. 726682

(úzká hlava – 9,5 mm): vel. 130

1 šikmé štípací kleště pro elektroniku č. 726702

(normální hlava – 13,5 mm): Vel. 135

1 ploché kleště pro elektroniku č. 727142: Vel. 145

1 hrotové kleště pro elektroniku č. 727162: vel. 155

**Technický popis**

Počet kleští	4
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD

Řezná fazetka	Bez fazetky
Druh produktu	Multifunkční kleště

## Příslušenství

Ploché kleště pro elektroniku Celková délka 135 mm	727142 135
Stranové štípací kleště pro elektroniku, úzké provedení Celková délka 130 mm	726682 130
Stranové štípací kleště pro elektroniku, hladký řez, silnější břity Celková délka 135 mm	726702 135