

**Garant**

**Kotoučové/dělicí frézy se závitem ocel širka  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / počet břitů Z:  
63/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrůžku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrůžku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám**.

Speciálně pro použití v hlubokých dutinách.

**Použití:**

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.  
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

**Technický popis**

$\varnothing D_2$	29 mm
Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 2,2 mm	40 mm

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Počet břitů Z	4
Maximální hloubka zářezu a <sub>e max</sub>	15,75 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	63 mm
Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1113
Celková délka L <sub>celk</sub> pro a <sub>p</sub> 1,5 mm	33,4 mm
Šířka a <sub>p</sub>	1,5 mm
Provedení stopky	se závitem
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza