

Garant

**Kotoučové/dělicí frézy se závitem HSS šířka ap= 2,2 mm, Ø D / počet břitů Z:
50/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218417 50/4
GTIN	4062406239411
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákrážku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákrážku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Speciálně pro použití v hlubokých dutinách.

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do Ø D = 200 mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Technický popis

Počet břitů Z	4
Ø břitu D _c	50 mm

Upínací závit M	M12
Celková délka L_{celk} pro a_p 2,2 mm	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Celková délka L_{celk} pro a_p 1,5 mm	31,4 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	12,75 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1119
Šířka a_p	1,5 mm
Provedení stopky	se závitem
Řezný materiál	HSS
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Kotoučová fréza