

**Garant**

**Kotoučové/dělicí frézy se závitem ocel šířka ap= 2,2 mm, Ø D / počet břitů Z:  
50/4mm**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 218418 50/4   |
| GTIN           | 4062406239435 |
| Třída artiklu  | 21P           |

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákržku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákržku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Speciálně pro použití v hlubokých dutinách.

**Použití:**

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do Ø D = 200 mm.  
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

**Technický popis**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Ø D <sub>1</sub> h6                 | 12,5 mm   |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | XC.. 1119 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ø břitu $D_c$                                    | 50 mm           |
| Upínací závit M                                  | M12             |
| Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 1,5 mm | 31,4 mm         |
| Ø $D_2$  | 25 mm           |
| Počet břitů Z                                    | 4               |
| Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$     | 12,75 mm        |
| Celková délka $L_{\text{celk}}$ pro $a_p$ 2,2 mm | 32 mm           |
| Šířka $a_p$                                      | 2,2 mm          |
| Provedení stopky                                 | se závitem      |
| Řezný materiál                                   | ocel            |
| Vnitřní chlazení                                 | ne              |
| Druh produktu                                    | Kotoučová fréza |