

Garant**Potahovák tyčí, Maximální Ø obrobku: 65mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319711 65
GTIN	4062406239169
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Nový koncept potahováků tyčí – umožňuje uchycení jak bočně, tak také frontálně.
- Umožňuje automatické použití ve strojním provozu resp. průběhu programu s hydraulickým ovládním podavačů pomocí tlaku chladicí kapaliny (3 – 50 bar).
- Kvalitní komponenty: eloxovaná hliníková základna, komponenty opotřebení z tvrdě přepřacované oceli, broušené resp. tvrdě přepracované.
- Jedinečná mechanika s dvoukuličkovým vedením resp. principem dvojitého pístu pro maximální míru odolnosti proti opotřebení a manipulaci s těžkými obrobky (tah 26 kg, zdvih 16 kg).

Výhoda:

- Bez poškrábání dílu (také podavač hotových dílů).
- Boční podávání – podavač je možné pohybovat extrémně blízko k soustružnickému sklíčidlu.
- Pohybování vysokých hmotností.
- Extrémně flexibilní – Díky různým šroubovacím adaptérům je možné podavač používat jak u VDI revolverů, tak také u BMT revolverů. Rozhraní čelisti 1/16 palce × 90°, díky tomu je možné používat také standardní nastavbové čelisti. (BMT pouze s držákem vyvrtávací tyče)
- Tlak a tím přídržná síla jsou parciálně nastavitelné (75 – 100 %).

· Maximálně bezúdržbové.**Použití:**

Dotažení tyče ve stroji, mimo jiné pro stroje bez nakladače tyčí. Možné automatické odstranění hotových dílů a předání z hlavního na protivřeteno. Oblast upínání (s čelistmi č. 319718) 8 – 65 mm.

Zvláštní příslušenství:

Adaptér č. 319713; 319714; 319716 a nastavbové čelisti č. 319718.

Upozornění:

Pokyny k programování viz návod k použití.

Technický popis

Délka	90 mm
Šířka	46 mm
Výška	85,6 mm
Druh produktu	Potahováky tyčí

Příslušenství

Nastavbové čelisti pro potahovák tyčí Rozsah upínání ALU mm	319718 ALU
Nastavbové čelisti pro potahovák tyčí Rozsah upínání 20-45 mm	319718 20-45
VDI adaptér pro potáhováky tyčí Typ 40	319714 40
VDI adaptér zalomený pro potahováky tyčí Typ 40-A	319716 40-A
VDI adaptér zalomený pro potahováky tyčí Typ 30-A	319716 30-A
Adaptér potahováku tyčí Stopka Ø D1 32 mm	319713 32
Nastavbové čelisti pro potahovák tyčí Rozsah upínání 8-20 mm	319718 8-20
VDI adaptér pro potáhováky tyčí Typ 30	319714 30
Nastavbové čelisti pro potahovák tyčí Rozsah upínání 45-65 mm	319718 45-65