

Garant**VC.T 160404, Typ: HB730-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Třída artiklu	21G

Popis

VC.T 160404 HB730-1 Druh: HB730-1
Lamač třísek: XUM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,4 - 4 mm
Posuv f : 0,15 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 25 - 175 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 175 m/min
Druh	HB730-1
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Posuv f	0,15 - 0,25 mm/ot,
Povlak	Nano-PVD
Hloubka řezu a_p	0,4 - 4 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160404
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	UNI
Lamač třísek	XUM
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení