

Garant**DC.T 070202, Typ: HB730-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260449 HB730-1
GTIN	4062406239473
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070202
Počet výměn/řezání	2
Hloubka řezu a_p	0,4 - 3,3 mm
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Typ	HB730-1
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	35 - 230 m/min
Povlak	Nano-PVD
Lamač třísek	XUM
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování

Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	UNI
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení