


Garant**CNMG 120404, Typ: HB730-1****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250156 HB730-1
GTIN	4062406239459
Třída artiklu	21G

Popis

CN.G 120404 HB730-1 Typ: HB730-1
Lamač třísek: XUM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 6 mm
Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 35 - 230 m/min

Technický popis

Typ	HB730-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu a_p	0,5 - 6 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Povlak	Nano-PVD

Řezná rychlost v_c hlavní použití	35 - 230 m/min
Počet výměn/řezání	4
Rohový rádius	0,8 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	XUM
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení